

Garant
Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjähd. pitkä, Tyyppi: 29

Tilaustiedot

Tilausnumero	239745 29
GTIN	4062406115784
Tuoteluokka	23A

Kuvaus
Malli:

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoissa** erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Huomautus:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550 – 210582 ja nro 212000.

Varsi: DIN 6535 HA, h6

sopii läpireiän Ø:lle: 32,21 - 50 mm

sopii pohjareiän Ø:lle: 40,21 - 50 mm

Kokonaispituus L: 216 mm

Hyötypituus L₁: 152,5 mm

Varren Ø D₅ h6: 32 mm

Suosittelut kiristysmomentti: 35 Nm

Tekninen kuvaus

Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Varren Ø D ₅ h6	32 mm
Hyötypituus L ₁	152,5 mm
sopii pohjareiän Ø:lle	40,21 - 50 mm
sopii läpireiän Ø:lle	32,21 - 50 mm
Kokonaispituus L	216 mm
Sarja	TopCut

Sisäjähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike