

**Garant****LED-valaistusyksikkö, Sopii tyyppiin: 2000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928600 2000
GTIN	4062406117467
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. LED-valaistusyksikkö, hopeanvärinen runko teräspeltiä, PMMA-suojus.

**Sopii:**

Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

**Pintakäsittely:**

Kehys hopea kuten RAL 9006.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	120 mm
Tehonkulutus	36 W
Valovirta	2520 lm
Sopii tyyppiin	2000 mm
Sarja	Työasema
LED-teknologia	kyllä
Valaisimen syvyys	30 mm
Värilämpötila	4000 K

Häikäisemätön ja vilkkumaton	kyllä
Pituus	1920 mm
Valaisimen pituus	1110 mm
Paino	6 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin