

Garant**LED-valaistusyksikkö Multifix, Pituus: 780mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928630 780
GTIN	4062406117528
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Väriämpötila / valoväri n. 4 000 K.

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. Multifix-kiskoon kiinnitettävä LED-valaistusyksikkö. Asennus sivulla olevalla kulmalla, jossa on T-ura-kiinnitin. Runko hopeanväristä teräslevyä. Valaisin voidaan säätää portaattomasti ja kytkeä yksilöllisesti integroidulla virtakytkimellä.

Sopii:

Multifix-kisko nro 928201 ja nro 928206 alkaen koosta 1000, nro 955340 koko 940.

Tekninen kuvaus

Virtakytkinten lukumäärä	1
Syvyys	60 mm
Tehonkulutus	18 W
Korkeus	82 mm
Sarja	Työasema
Sarja	Multifix
Valovirta	1260 lm
Valaisimen syvyys	30 mm

Väriämpötila	4000 K
LED-teknologia	kyllä
Valaisimen pituus (2 kpl kutakin)	300 mm
Korkeus	40 mm
Paino	3 kg
Pituus	780 mm
Asennussyvyys	92 mm
Häikäisemätön ja vilkkumaton	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite	250 V
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin