

Garant**LED-valaistusyksikkö sivulta, Tehonkulutus: 15W****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928620 15
GTIN	4062406117504
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Väriämpötila / valoväri n. 4 000 K.

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. LED-valaistusyksikkö, kiinnitetään tukipylvään sivuun. Valaisinta voidaan kääntää portaattomasti 180° optimaalista valaisua varten. Jokainen yksikön virta voidaan kytkeä omalla virtakytkimellä.

Sopii:

Tukipylväs nro 928010, nro 928020, nro 928030 ja nro 928075 ja nro 928076.

Pintakäsittely:

Kehys hopea kuten RAL 9006.

Tekninen kuvaus

Korkeus	120 mm
Valaisimen syvyys	30 mm
Syvyys	60 mm
Pituus	455 mm
portaattomasti käännettävä	180 astetta
Valaisimen pituus	300 mm

Valovirta	630 lm
Virtakytkinten lukumäärä	1
Sarja	Multifix
Tehonkulutus	15 W
LED-teknologia	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin