

Waldmann **TAMETO-valaistusyksikkö, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928608 1000
GTIN	4013330060688
Tuoteluokka	93L

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrunгон ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Väriämpötila / valoväri n. 4 000 K.

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. LED-valaistusyksikkö ja runko väritöntä eloksoitua alumiinia ja mustaa muovia. PMMA-kartioprismasuojuksen häikäisysuoja. Valaistusyksikkö voidaan himmentää portaattomasti, ja sen suljettu rakenne suojaa lialta. Liitäntä teollisuuspistojärjestelmällä helppoon sarjakaapelointiin.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisään tunkeutumisesta vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sopii:

Kannatinvarsikonsooli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Tekninen kuvaus

portaattomasti himmennettävä	kyllä
Paino	3 kg
Tehonkulutus	26 W
Häikäisemätön ja vilkkumaton	kyllä
Valaisimen pituus	890 mm
Valaisimen syvyys	167 mm
LED-teknologia	kyllä

Pituus	920 mm
Syvyys	187 mm
Valovirta	2300 lm
Väriämpötila	4000 K
Sopii tyyppiin	1000 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
IP-suojaluokka	IP 20
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	1 mm
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin