

Waldmann **Varrellinen valaisin PARA.MI, Tyyppi: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928660 8
GTIN	2050002019027
Tuoteluokka	93L

Kuvaus**Malli:**

Laadukas ja huoltovapaa LED-teknologia, 108 valodiodia. Käyttöpainike valaisinpäässä ja säädettävä automaattinen virrankatkaisu. Portaattomasti himmennettävä. Värilämpötila lämmin valkoinen noin 3000 K.

Valaisin sisältää LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput). Käyttäjä voi vaihtaa käyttölaitteen (verkkolaite ja kaapeli).

Toimituksen sisältö:

Sisältää pöytäkiinnikkeen. Kiinnitysalue 0–70 mm. 3,0 m:n liitäntäjohto, verkkopistoke.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Värilämpötila	Lämmin valkoinen K
Lamppu	LED
Liitäntäkaapelin pituus	3 m
Lampun rungon korkeus	11,5 mm

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
LEDien lkm	108
Lampun rungon leveys	117 mm
Valaisimen rungon pituus	101 mm
Tehonkulutus	7 W
himmennettävä valaistus	kyllä
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
Nimellisjännite	250 V
Väriämpötila	3000 K
Kokonaiskorkeus	1070 mm
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	C
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin