

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	921051 1500
GTIN	4062406118013
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Ovellinen runko ja yksi hylly.

**Sijoitus:**

Oven korkeus (vasen) mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	950 mm
Sarja	Ready-to-go
Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Työtason paksuus	50 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Alarakenteen leveys	1300 mm
Paino	143,5 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Alarakenteen syvyys	700 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950320 100/2
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
	950320 100/3

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima  
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima  
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4

950320 125/4

Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5

954295 5

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä  
Vetolaatikon kantavuus 75 kg

950180 75

Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20

951910 20X20

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima  
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5

950320 150/5

Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä Leveys 1500 mm

951951 1500

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima  
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1

950320 100/1

Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32

953821 32

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima  
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6

950320 125/6

Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20

951830 20X20

Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1

926403 1

Irrotustyökalu Tyyppi 1

950070 1

Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5

954306 5

Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10

953522 10

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22

955072 22