

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922581 1000/2
GTIN	4062406214524
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyperi jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevyperi, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	98 kg
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeus	850 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työtason pituus	1000 mm
Sarja	vario
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Jalkaosaa Korkeus 800 mm	927000 800
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1000 mm	926001 1000