

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922591 1000/2
GTIN	4062406214616
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyperi jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosia, 1 × liitoslevyperi, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoston leveys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Työtason pituus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Työtason paksuus	50 mm
Korkeus	950 mm
Työtason syvyys	750 mm
Paino	99 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1000 mm	926001 1000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900