

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922587 1500/2
GTIN	4062406214593
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevyvari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sarja	vario

Paino	112 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeus	850 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppe 1	927122 1
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500