

bimos

**Istuma-seisomatuoli – ESD, PU-vaaho, pyörillä, Tyyppi: ESD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

**Viisihaarainen alumiininen jalkaristikko** (Ø 600 mm). **Kaasjousi** portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch PU -vaahtoa. **Pehmeä, luistamaton istuttavuus**, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). **Ergonominen selkänoja** (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. PU-vaaho, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

**Käyttö:**

lhanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.

Työjakkarat pyörillä kovalle lattiolle.

**Standardi:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Tekninen kuvaus**

Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Jalkaristikon Ø	580 mm

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuimen leveys	340 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan jarruttavat pehmeät pyörät koville alustoille
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Selkänojan korkeus	190 mm
Istuimen syvyys	300 mm
Standardi	DIN 68877; johtavuus DIN 61340-5-1
Jalkaristikon materiaali	Alumiini, kiillotettu
selkänojallinen	kyllä
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	450 - 650 mm
Tuotetyyppi	ESD-seisomatuki

## Tarvikkeet

ESD-pyörät(1 sarja = 5 kpl)

963189