

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki 5S, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922874 1500
GTIN	4062406118549
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosia, 1 × liitoslevypari, laatikkostorunko, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Ei muutettavissa.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)

800 kg

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Paino	133 kg
Laatikoiden lukumäärä	6
Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	950 mm
Työtason syvyys	750 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21

Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/6	927600 900/6
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900