



Jyrsintappisarja 10 osaa, Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM



Tilastiedot

Tilausnumero	541510
GTIN	4045197724366
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

Kasetissa:

Kussakin 1 jyrsintappi nro 540750

Muodot AS0616 / AS1020 / AS1225 / C0616 / C1225 / D1009 / G0618 / G1630 / F1225 / M1020.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540750 koot AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	keskikova
---------------------	-----------

Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastus, lyhennitys	Z7
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	10