



Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX40



Tilaustiedot

Tilausnumero	631801 TX40
GTIN	4018754001200
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 631809

Tekninen kuvaus

Pituus	28 mm
Torx®-profiili	TX40
Profiilimita A	6,6 mm
vääntöpuolen Ø	11,6 mm

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy