



## Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: AS0613



### Tilaustiedot

Tilausnumero	546910 AS0613
GTIN	4045197724205
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

#### Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Pään Ø	6,3 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Muoto	AS0613
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Kokonaispituus	45 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	12,7 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		