

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 4040S19
Pään pituus L ₁	45 mm
Jousisokka-srj.	259047 1
Aluslevy	259031 17
Kiinnitysvipu	259015 1
Kokonaispituus L	250 mm
Terän koko	19 mm
Jousisarja	259044 1
Varren koko	40 mm
Toimintaleveys L ₄	50 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 1	259047 1
Jousisarja10 osaa Tyyppi 1	259044 1
Aluslevy Tyyppi 16	259031 16
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 1	259018 1
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 1	259015 1