

## ALLURIS

**FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari, Mittausalue: 2500N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478983 2500
GTIN	4260244680857
Tuoteluokka	47F

**Kuvaus****Malli:**

- **Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.**
- **Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.**
- **Asennuskierre lisäkahvoille.**
- **Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkeihin.**
- **Suuri mittausala tarkkoihin huippuarvomittauksiin murtumis- ja repeytymisvoimien mittausta varten.**

**Etu:**

Käyttöaika jopa 150 h ilman verkkovirtaa uudelleen ladattavalla LiPo-akulla.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

**Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa.** Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

**Toimituksen sisältö:**

Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.

## Tekninen kuvaus

Korkeus	29 mm
Leveys	82 mm
Kiinnityskierre	M10
Mittausalue	2500 N
Näyttötarkkuus	1 N
IP-suojausluokka	IP 65
Pituus	150 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä
Tuotetyyppi	Dynamometri