

Garant GRIDLINE

Kulmamoduuli Eterlux-levy, Työtason pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920104 1000
GTIN	4062406119607
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työskentelynurkkaus työasemalle. Yksinkertainen rakenne, kulmakannatin teräslevyä, korkeussäädettävä tukijalka, kantokyky **150 kg**. Manuaalinen korkeussäätö mahdollinen.

Sopii:

Työasema mLevel.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), **sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhepinnoitettu**.

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	1000 mm
Työtason materiaali	ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite
Työtason pituus	1000 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Paino	32 kg
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm

Kapeneva tason syvyyteen	800 mm
Leveys	1000 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Työtason paksuus	40 mm
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö	ei
Sarja	Työasema
Syvyys	800 mm
Työtason pinta	Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Rakennetyyppi	Teräs rakenne
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	150 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työskentelynurkkaus