



Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: F0313



Tilaustiedot

Tilausnumero	546910 F0313
GTIN	4045197724281
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

HOLEX-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: pyörökaari** (RBF).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	F0313
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Pään Ø	3 mm
Kokonaispituus	38 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	14 mm
Sarja	Z7-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		