

Mahr**Pienikokoinen pituudenmittauslaite, tyyppi: 1200****Tilastiedot**

Tilausnumero	434707 1200
GTIN	4059192054687
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Pienikokoinen runko, suuriresoluutioinen ja hyväkontrastinen TFT-värinäyttö. Liitäntä yhdelle induktiiviselle anturille. Näyttö kääntyy portaattomasti parhaan katselukulman asettamiseksi. Mittaussuuntaa voidaan vaihtaa. Verkko- ja paristokäyttöinen.

Toiminto:

- **Dynaamiset mittaustoiminnot: Max, Min, Max-Min**
- **Näytön keskitys tolenranssirajoille**
- **Salanasuojattu valikko**

Käyttö:

Näyttönä induktiivista anturia varten, jossa Mahr-yhteensopivuus yksinkertaisia mittaustehtäviä varten (+ A, – A). Sopii täydellisesti kiinteään ja liikkuvaan käyttöön työpajoissa sekä tuotannossa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöohjeet, verkkoadapterin (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498938.
Lukema valittavissa: mm/tuumaa
Liitäntä: USB-liitäntä
Liitäntä: USB-liitäntä.
Liitäntä: RS232C-liitäntä.
Mittausalue: $\pm 3 - \pm 5000 \mu\text{m}$

Asteikko säädettävissä: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm

Enimmäisnäyttötarkkuus: 0,1 µm

Pituus: 150 mm

Leveys: 130 mm

Korkeus: 170 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	150 mm
Leveys	130 mm
Enimmäisnäyttötarkkuus	0,1 µm
Korkeus	170 mm
Paino	1 kg
Asteikko säädettävissä	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Mittausalue	±3 - ±5000 µm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä.
Tuotetyyppi	Mittausarvon näyttölaite

Tarvikkeet

Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen tyyppi 1300TA	434750 1300TA
Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen tyyppi 1300MA	434750 1300MA
Digitaalinen pituusmittausanturi, radiaalinen USB Tyyppi GT62	434797 GT62
Liitântäkaapeli tyyppi D2	498938 D2
Liitântäkaapeli tyyppi USB2	498938 USB2
Induktiivinen pituusmittausanturi tyyppi 2004M	434760 2004M

Liitäntäkaapeli tyyppi R2	498938 R2
Induktiivinen pituusmittausanturi tyyppi 2004T	434760 2004T
Digitaalinen pituusmittausanturi, aksiaalinen USB Tyyppi GT61	434795 GT61