



Akku-puukkosaha, Tyyppi: M12CHZ2



Tilaustiedot

Tilausnumero	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen Milwaukee-akkupuukkosaha työskentelyyn vaikeapääsyisissä paikoissa.

- **Elektroniikka portaatonta iskumäärän säätöä varten ja ylikuormasuoja.**
- **Työkaluton FIXTEC- sahanterän pikavaihtojärjestelmä.**

Tehokas harjaton POWERSTATE™-moottori.

Toimituksen sisältö:

Mukana kuljetussalkku / -laukku, 2 akkua, pikalaturi ja sahanterä.

Huomautus:

Puukkosahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Tekninen kuvaus

Erityisominaisuus	FIXTEC, LED
akun jännite	12 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6,5 m/s ²
Akkukapasiteetti	2 Ah
Iskutiheys	0 - 3000 min ⁻¹
Iskun pituus	16 mm

Valmistajamerkintä	M12CHZ-202X
Paino	1,5 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EHM	588600 922EHM
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122EF	588600 1122EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EF	588600 922EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122BF	588600 1122BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922BF	588600 922BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1155CHM	588600 1155CHM
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12