



Suorahiomakone, Tyyppi: 722324



Tilaustiedot

Tilausnumero	077261 722324
GTIN	4014586880594
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kätevä suorahiomakone.
- Hiljainen käyntiääni monilaakeroidun karan ansiosta.
- Tehokas moottori suurella väännöllä.
- Soveltuu kierrosluvun säädön ansiosta erinomaisesti ruostumattoman teräksen työstöön sekä hionta- ja kiillotustöihin.
- Soveltuu karalaikoille ja kovametallijyrsimille.

Yleiskäyttöinen suorahiomakone vaikeapääsisissä paikoissa tehtäviin töihin. Kapea, kätevä kaula mahdollistaa sisähionnan.

Toimituksen sisältö:

Kiristysolkki Ø 6 mm, 2 kiristysavainta SW13 ja SW17.

Huomautus:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jyrsintappeja, joiden Ø on 12 mm.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GSZ4-280EL
Kaapelin pituus	4 m
Tehonkulutus	350 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²

Paino	1,5 kg
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Kierroslukualue	13000 - 28000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	077268 6
---	----------