



Suorahiomakone, Tyyppi: 722319



Tilaustiedot

Tilausnumero	077261 722319
GTIN	4014586879444
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kätevä suorahiomakone.
- Hiljainen käyntiääni monilaakeroidun karan ansiosta.
- Tehokas moottori suurella väännöllä.
- Soveltuu kierrosluvun säädön ansiosta erinomaisesti ruostumattoman teräksen työstöön sekä hionta- ja kiillotustöihin.
- Soveltuu karalaikoille ja kovametallijyrsimille.
- Tehokas suorahiomakone, pitkä karankaula.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki Ø 6 mm, 2 kiristysavainta SW13 ja SW17.

Huomautus:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jyrsintappeja, joiden Ø on 12 mm.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	750 W
Valmistajamerkintä	GSZ8-280PEL
Kaapelin pituus	4 m
Paino	1,8 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²

Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Kierroslukualue	8500 - 28000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	077268 6
---	----------