



Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX45



Tilastiedot

Tilausnumero	637560 TX45
GTIN	4018754139378
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiterässeosta 1 hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Pituus	49 mm
Torx®-profiili	TX45
Profiilimitta A	7,8 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylysy

