



Asentajanlaukku polypropeenaa sis. kuljetuspyörät, Tyyppi: 807



Tilaustiedot

Tilausnumero	693476 807
GTIN	8024482016146
Tuoteluokka	64A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä asennuslaukku polypropyleeniä. Vettä hylkivä, iskunkestävä ja korroosiosuojattu. 2 sivuilla olevaa nostettavaa kahvaa 2 henkilön suorittamaa kantamista ja integroiduilla rullilla kuljettamista varten. Lukittavissa riippulukolla. Pinottava ja omapaino vain 6,3 kg, sisätilavuus 89 litraa. Laukun voi täydentää 2 työkalulokerolla nro 693486 SET.

Raaka-aine: PP

Laukun ominaisuus: pinottava

Ulkomitta pituus: 807 mm

Ulkomitta leveys: 470 mm

Ulkomitta korkeus: 345 mm

Paino: 6,3 kg

Sisätilavuus: 89 l

Tekninen kuvaus

Laukun ominaisuus	pinottava
Paino	6,3 kg
Ulkomitta leveys	470 mm

Ulkomitta pituus	807 mm
Sisätilavuus	89 l
Ulkomitta korkeus	345 mm
Raaka-aine	PP
lukittavissa riippulukolla	kyllä
Työkalulaatikko avoin	ei
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Työkalulokero Elastinen nauha ja metalliklipsit Tyyppi SET	693486 SET
--	------------