

**Garant**

**Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 350 / 300 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 1500/S**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. **Erutuslevyillä** varustettu työpöytä, asentaminen riviin on mahdollista.

**Pintakäsittely:**

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalattut** poikittaistuet.

**Suositus:**

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

**Huomautus:**

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

**Tekninen kuvaus**

Paino	89 kg
Työtason paksuus	50 mm
Suurin kantavuus	350 kg
Syvyys	750 mm
Leveys	1500 mm

Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	350 kg
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Työtason syvyys	750 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	720 - 1200 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Työtason pituus	1500 mm
Nostonopeus	22 mm/s
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	350 kg
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä