



Digitaalinen kaarimikrometri liukukara, i-wi, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421605 0-25
GTIN	4059192058845
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Kuvaus:

- **Karan nousu on 5 mm kierrosta kohti, mikä lyhentää säätöaikaa.**
- **Pyörimätön kara ei vioita mitattavia pintoja.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 25 mm
-------------	-----------

LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Kierteen nousu	5 mm
virheraja	2 µm
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,00005 tuuma
Karan Ø	6,5 mm
Kalibrointi	B1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498912 STICK
--	--------------