



Viilarisarja, 2K-kahva, 5 osaa, rullattavassa taskussa, Hakkaus 3, Hammastuksen pituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	517426 200
GTIN	4062406122317
Tuoteluokka	52A

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Viilojen suojaamiseksi sarjat säilytetään **kestävissä nailontaskuissa**.

Suojassa säilytettävät viilat eivät likaannu ja hakkaus ei vahingoitu, jolloin viilausteho pysyy hyvänä sekä viilojen pinnat tasaisina, ja viilojen käyttöikä pitenee.

Hakkaus 3 = puolihieno.

Ergonomiset 2-komponenttiset muovikahvat.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Toimituksen sisältö:

5-osainen viilarisarja, yksi kutakin: **litteä, kolmikulmainen, nelikulmainen, puolipyöreä ja pyöreä viila**.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	200 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 3
Hakkaus	3
Standardi	DIN 7261

Yksittäisten viilojen lkm	5
Tuotetyyppi	Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		