

**Garant****Hiomatuppilo (CER), Karkeus 150, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto: 1319G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553038 1319G
GTIN	4062406122744
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

**Keramiikkarae (CER)** on ihanteellinen ruostumattomien terästen ja nikkelseosten työstöön. Suuri hiontateho ja viileä hionta.

**Käyttö:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Huomautus:**

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Hiomatuppilon pituus	19 mm
Suosittelun kierrosluku	16000 min <sup>-1</sup>
Hiomatuppilon Ø	13 mm

Muoto	G
Rakeisuus	150
Tuotenimen määrite	Karkeus 150
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		