

Garant GRIDLINE

**Vetoalusta 200 kg, 56×24G, Korkeus: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931376 75
GTIN	4062406123116
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä**. Edestä auki, vaipan korkeus sivulla 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

**Toimituksen sisältö:**

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys G	56
Hyötysyvyys G	24
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
Hyötyleveys	1400 mm
Paino	23,35 kg
Käyttöalue	Työkalukaappi
Korkeus	75 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	56×24G
Tuotetyyppi	Vetoalusta