

Garant

Hiomatuppilo (Erikoisrae), Karkeus 60, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto: 1015A

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553047 1015A |
| GTIN | 4062406123314 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

Erikoiskorundi (A) pintasidoksella yleiskäyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Huomautus:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Muoto | A |
| Hiomatuppilon pituus | 15 mm |
| Suositteltu kierrosluku | 20000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Hiomatuppilon Ø | 10 mm |
| Hioma-aine | Korundi-hiomarae (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Rakeisuus | 60 |
| Tuotenimen määrite | Karkeus 60 |
| Tuotetyyppi | Hiomatuppilo |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| puu | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |