

**Garant**

**Hiomatuppilo (Erikoisrae), Karkeus 80, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto: 1015A**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553050 1015A  |
| GTIN         | 4062406123383 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

**Erikoiskorundi (A)** pintasidoksella yleiskäyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.

**Käyttö:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Huomautus:**

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hiomatuppilon pituus | 15 mm |
| Hiomatuppilon Ø      | 10 mm |
| Muoto                | A     |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Suosittelun kierrosluku | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Hioma-aine              | Korundi-hiomarae (A)    |
| Hioma-aineen lyhenne    | A                       |
| Rakeisuus               | 80                      |
| Tuotenimen määrite      | Karkeus 80              |
| Tuotetyyppi             | Hiomatuppilo            |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | sopii rajoituksin |                |           |
| puu                            | sopii rajoituksin |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |