

**Garant****Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 1632L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 1632L
GTIN	4062406123895
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Uritettu elastinen kumirunko**, teräsvarsi.

**Käyttö:**

Eryteisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytyöihin vaikeapääsyisissä kohdissa.

**Sopii:**

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosuku	30000 min <sup>-1</sup>
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	16 mm
Pään pituus	32 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää