

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Oikea, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 63/12HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320010 63/12HP
GTIN	2050002004665
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varaosa	S01
Ulkonema A-mitta	70 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	80 mm
Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Varren Ø	63 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Oikea
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä

Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin