

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF**Asennuskara, Kierretyyppi / -koko: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082808 M10
GTIN	4250361211119
Tuoteluokka	04D

**Kuvaus****Malli:**

Sisäkierrettyökalu HeliCoil®plus-kierreholkeille.

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

**Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus** taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden pansarointiin**.

**Huomautus:**

- **Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.**
- **Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.**

**Tekninen kuvaus**

Kierretyyppi	M10
Tuotetyyppi	Kierteen korjaustarvikkeet