

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Oikea, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 63/11HPmm****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 320340 63/11HP |
| GTIN         | 2050002004825  |
| Tuoteluokka  | 36D            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.  
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

|  |             |
|--|-------------|
| Varaosa                                  | S05         |
| Akselin kärkietäisyys f                  | 45 mm       |
| Sopiva kääntöterä                        | DC.. 11T3.. |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min | 80 mm       |
| Ulkonema A-mitta                         | 65 mm       |
| Varren Ø                                 | 63 mm       |
| Sovitin                                  | PSC         |
| Käyttötapa                               | oikea       |
| Kiinnitysnormi                           | ISO 26623-1 |
| Sisäjäähdytys                            | kyllä       |

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin