

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Neutraali, HSK-T, Varren Ø / teränkoko: 6311-130HPmm**Tilastiedot**

Tilausnumero	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	63 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Ulkonema A-mitta	130 mm
Varaosa	S05
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Neutraali
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

