



Magneettinen mittausjalusta 2-kert. hienosäätö, Tyyppi: 290



Tilaustiedot

Tilausnumero	441174 290
GTIN	7290005394607
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma- ja vipukytkin. Mittakellon yleispidin, kiinnitysvarsille $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 3/8$ tuumaa, ja mittauslaitteille, joissa kiinnitysprisma. **Erittäin tarkka säätömahdollisuus kaksinkertaisella hienosäädöllä** mittakellon pitimessä ja magneettijalassa.

Tekninen kuvaus

Nivelvarren pituus L_2	113 mm
Nivelvarren pituus L_1	133 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Ulottuma	317 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Pitovoima	800 N

Magneettijalan pituus	60 mm
Enimmäiskantavuus	8 kg
Liitäntäkierre alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Varakääntökahva 3D-nivelvarrelle Tyyppi 290	442112 290