

Garant GRIDLINE

**Tietokonekaappi 16G, Korkeus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927335 500
GTIN	4062406124564
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Runko 16G, tukeva teräs rakenne, puhallinmoottori ja kiinteä 2-kertainen pistokerima, jossa on virtakytkin ja hienosulake. 3-napainen liitäntäkaapeli (3 m), teollisuuspistoke. Ilma syötetään runkoon puhaltimella. Lukitus nastasynterilukolla.

**Käyttö:**

Työpisteessä käytettävän tietokoneen ihanteellinen sijoituspaikka. Suojaa likaantumislta ja vahingoittumiselta. Estää luvattoman käytön.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin.

**Tekninen kuvaus**

Hyötysyvyys	600 mm
Tuulettimien lukumäärä	1
Paino	19,7 kg
pistorasialista	kyllä

Rakenteen alle asennettava yksikkö (päältä avoin)	kyllä
Syvyys	650 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Liitäntäkaapelin pituus	3 m
Leveys	400 mm
Hyötykorkeus	425 mm
Korkeus	500 mm
Hyötyleveys	350 mm
Pistorasialistojen lukumäärä	1
Virtakytkinten lukumäärä	1
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasioiden määrä tyyppi F	2
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonekotelo

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
-----------------------------------	-------------