

**Garant****Metallivannesahanterä 27 × 3660, Hammasta/tuuma: 4/6H****Tilaustiedot**

Tilausnumero	173737 4/6H
GTIN	4062406125226
Tuoteluokka	11S

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT – erittäin tehokas vannesahanterä bimetallia**, kulutusta kestävä **M42-hammasterä** ja erityisen joustava kantonauha, joka parantaa selän kuormitettavuutta.

**Käyttö:**

**Yhdistelmähammastus 0°** – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

**Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön** isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

**Normaali hammastus 0°** – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

**Normaali hammastus 10°** – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

**Huomautus:**

**Uuden vanneterän käyttöönotto:** Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infisivu.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus	0,9 mm
---------	--------

Pituus	3660 mm
Leveys	27 mm
Hammastus	combi
Rintakulma	10 astetta
Lastuava aine	HSS Co 8
Tuotetyyppi	Metallivannesaha