

**Garant****Metallivannesahanterä 34 × 5090, Hammasta/tuuma: 2/3H****Tilaustiedot**

Tilausnumero	173865 2/3H
GTIN	4062406125394
Tuoteluokka	11S

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT – erittäin tehokas vannesahanterä bimetallia**, kulutusta kestävä **M42-hammasterä** ja erityisen joustava kantonauha, joka parantaa selän kuormitettavuutta.

**Käyttö:**

**Yhdistelmähammastus 0°** – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

**Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön** isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

**Normaali hammastus 0°** – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

**Normaali hammastus 10°** – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

**Huomautus:**

**Uuden vanneterän käyttöönotto:** Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infisivu.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	5090 mm
--------	---------

Paksuus	1,1 mm
Leveys	34 mm
Hammastus	combi
Rintakulma	10 astetta
Lastuava aine	HSS Co 8
Tuotetyyppi	Metallivannesaha