



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	614890 3/8
GTIN	4013288167361
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Avaimen pituus L: 159 mm

Kidan leveys b: 22 mm

Kidan korkeus h₁: 5,5 mm

Renkaan korkeus h₂: 7,2 mm

Lenkin Ø D: 21 mm

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h ₂	7,2 mm
Lenkin Ø D	21 mm
Avainkoko	3/8 tuuma
Kidan leveys b	22 mm
Avaimen pituus L	159 mm
Kidan korkeus h ₁	5,5 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker Imperial

Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain