

**JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 5/16tuuma****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614890 5/16 |
| GTIN | 4013288167354 |
| Tuoteluokka | 63F |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Avaimen pituus L: 144 mm

Kidan leveys b: 20 mm

Kidan korkeus h₁: 5,5 mm

Renkaan korkeus h₂: 7 mm

Lenkin Ø D: 18 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Kidan leveys b | 20 mm |
| Lenkin Ø D | 18 mm |
| Renkaan korkeus h ₂ | 7 mm |
| Kidan korkeus h ₁ | 5,5 mm |
| Avaimen pituus L | 144 mm |
| Avainkoko | 5/16 tuuma |
| Avainkoon mitat | tuumamitat |
| Valmistajamerkintä | 6000 Joker Imperial |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Renkaan asento | 0 astetta |
| Hammasluku | 80 |
| tartuntakulma | 4,5 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä |
| Pinta | mattakromattu |
| Räikkä, suuntaa vaihtava | ei |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |