



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 7/16tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	614890 7/16
GTIN	4013288167378
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Avaimen pituus L: 165 mm

Kidan leveys b: 25 mm

Kidan korkeus h₁: 6,3 mm

Renkaan korkeus h₂: 7,5 mm

Lenkin Ø D: 22 mm

Tekninen kuvaus

Lenkin Ø D	22 mm
Renkaan korkeus h ₂	7,5 mm
Avaimen pituus L	165 mm
Avainkoko	7/16 tuuma
Kidan leveys b	25 mm
Kidan korkeus h ₁	6,3 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker Imperial

Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain