

**Garant****Poratanko KM elliptinen, Oikea, Varren Ø DS / ulkoneman pituus L1:  
12/64mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.**

Elliptinen muoto mahdollistaa suurimman mahdollisen taivutuslujuuden.

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	130 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 1
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	64 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

