

**Garant****Poratanko KM pyöreä, Oikea, Varren Ø DS / ulkoneman pituus L1: 16/45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273966 16/45
GTIN	4062406128104
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	110 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 1
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	45 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Käyttöalue	#aksiaalinen pistäminen, ulkopuolella
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsovvauspidin