

LENOX **Puukkosahanteräsarja, merkintä: 6114G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588735 6114G
GTIN	082472210941
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Aggressiivinen, **taivutettu terämali**, optimoitu painopiste nopeampaan sahaukseen. Pitempi käyttöikä **TiN-pinnoitteen** ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Sahanterämateriaali	BiM
Hammasjako	1,8 mm
Metalliprofiili (avoin)	< 100 mm
Terien lkm	5
Sopivuus	_6114G
Terän pituus	150 mm
Lastuamistapa	tarkkakulmainen leikkuu
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Levyn paksuus (reikälevy)	3-8 mm
optimoitu materiaalille	INOX
merkintä	6114G
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

