

## Mitutoyo

### Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height, ilmapatja, Tyyppi: 600



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	445234 600
GTIN	4946368760629
Tuoteluokka	44B

#### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin tarkka, pienikokoinen, manuaalisesti säädettävä korkeudenmittauslaite, jossa on helposti luettava, mustavalkoinen LCD-näyttö. Useita mittaus- ja analysointitoimintoja tietojen käsittelyyn. Nopea ja helppo toiminto- ja laskutoimitusvalikko kaikkien tärkeiden sisä-, ulko- ja etäisyysarvojen määrittämiseen. Rajoittamaton siirtonopeus. Pariston parannettu kestoikä.

**Ilmapatja kevyeen, liukuvaan siirtoon.****Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti konepaja- ja mittaustehtäviin.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuula-anturin  $\varnothing$  5 mm, kalibrintipalan ja 4 paristoa nro 081561 koko LR6.

**Erikoistarvike:**

Anturi, piirtokärki, tiedonsiirtokaapeli ja verkkolaite.

#### Tekninen kuvaus

Lukema vaihdeltavissa	0,001 / 0,0005 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali)	12 $\mu$ m

Mittausalue	0 - 600 mm
Toistotarkkuus tasolla	1,8 µm
Kalibrointi	E2
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Mittausvoima	1,5 ±0,5 N
Mittausluistin käyttömenetelmä	manuaalinen
Enimmäiskäyttöalue	0 - 715 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyppi	Korkeudenmittauslaite

## Palvelut

KalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 800 mm	024000 800
DAkS-kalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 800 mm	024010 800