

Garant**Suurtehooviila, kovakromipinnoitettu hakkaus 2, Tyyppi: 4****Tilastiedot**

Tilausnumero	519100 4
GTIN	4062406128609
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovakromipinnoitetut suurtehoviilat, kovuus **HRC 67**, kattavat pehmeiden materiaalien, kuten **alumiinin**, ja erittäin kovien materiaalien, kuten **seosterästen, INOXin ja keramiikan** laajat käyttöalueet. Hammastuksen pituus 100 mm.

Etu:

- **Kestää hyvin korroosiota**
- **3–6 kertaa pidempi käyttöaika perinteisiin viiloihin verrattuna.**
- **Ei tukkeudu erittäin pehmeiden materiaalien työstössä.**

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	100 mm
Leveys x paksuus	6,2 mm
Muodon kuvaus	pyöreä
Hakkaustapa	hakkaus 2
Tuotetyyppi	Yleisviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu
kuiva	soveltuu