

**Garant****Suurtehoiviila, kovakromipinnoitettu hakkaus 2, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	519100 6
GTIN	4062406128623
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

Kovakromipinnoitetut suurtehoiilat, kovuus **HRC 67**, kattavat pehmeiden materiaalien, kuten **alumiinin**, ja erittäin kovien materiaalien, kuten **seosterästen, INOXin ja keramiikan** laajat käyttöalueet. Hammastuksen pituus 100 mm.

**Etu:**

- **Kestää hyvin korroosiota**
- **3–6 kertaa pidempi käyttöaika perinteisiin viiloihin verrattuna.**
- **Ei tukkeudu erittäin pehmeiden materiaalien työstössä.**

**Tekninen kuvaus**

Hammastuksen pituus	100 mm
Leveys x paksuus	9 mm
Muodon kuvaus	kolmikulmainen
Hakkaustapa	hakkaus 2
Tuotetyyppi	Yleisviila

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		

Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu
kuiva	soveltuu